



www.lanagrossa.com

JAKKE · BABY SOFT

Model 71 – Infanti 17

JAKKE • BABY SOFT

Model 71 – Infanti 17



Str.: 74/80, 86/92 og 98/104

Tallene vedrørende str. 86/92 og 98/104 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet "Baby Soft" (60 % polyamid, 40 % bomuld), løbelængde = ca. 150 m / 50 gr.): **100(150-150) gr** mørk jeans (fv 24), strikkepinde nr. 4, rundpind nr. 4, 40 cm, 3 knapper 17 mm Ø.

Retstrik: Ret på alle pinde

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangside.

Strikkefasthed: 17 m og 30 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm.


Forstykker og ryg strikkes samlet op til ærmegabene:

Slå 98(106-112) m op på p nr. 4 og strik en kant i retstrik, idet der begyndes med en vrangsidepind. Sæt et mærke i hver sidesøm = 25(27-29) m til hvert forstykke og 48(52-54) m til ryggen. Når kanten måler 2 cm, fordeles m således: 1 km, 5 m i retstrik, 86(94-100) m i glat, 5 km i retstrik og 1 km. På den 13.(13.-15.) p efter retstrikkanten tages 2 m ind i hver sidesøm således: Strik de 2 sidste m før en sidesøm ret sammen og strik de 2 første m efter en sidesøm overtrukket ret sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m over). Gentag disse indtagninger på den følgende 10.(12.-12.) p endnu 1 gang = 90(98-108) m = 23(25-27) m pr. forstykke og 44(48-50) m på ryggen. Når arb måler

11½(12½-13½) cm, strikkes det første knaphul (= strik frem til de sidste 4 m, 1 omslag, strik den 4. og 3. sidste m ret sammen). De følgende 2 knaphuller strikkes på samme måde med en indbyrdes afstand på 3½(4-4½) cm. Når arb måler 12½(13½-14½) cm, deles det i sidesømmene til ærmegab og hver del strikkes færdig for sig. **Højre forstykke:** Når arb måler 19(21-23) cm, lukkes til halsudskæring i højre side på hver 2. p for 1 x 11(12-13) m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når arb måler 21(23-25) cm, lukkes de resterende 9(10-11) m til skulder. **Ryg:** Når arb måler 20(22-24) cm, lukkes de midterste 26(28-28) m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Når arb måler 21(23-25) cm, lukkes de resterende 9(10-11) m til skulder. Strik den anden side modsat. **Venstre forstykke:** Strikkes mage til det højre, blot spejlvendt og med de resterende knaphuller.

Ærmer: Slå 31(33-35) m op på p nr. 4 og strik retstrik, idet der begyndes med en vrangsidepind. Når kanten måler 2 cm, strikkes videre i glat. På de 2 største størrelser tages 1 m ud i begge sider (på den 27. p 1 gang – på den 29. p 1 gang) efter kanten = 31(35-37) m. Når arb måler 16½(18½-20½) cm, lukkes alle m af. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Langs halsudskæringen og indenfor forkanterne strikkes 44(47-50) m op med rundpind nr. 4. Strik frem og tilbage i retstrik. Når halskanten måler 2½ cm, tages 1 m ind i begge sider på hver 2. p 5 gange. Luk de resterende m af på den følgende p. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene. Sy knappen i.




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)
p = pind(e)
omg = omgang(e)
Fv. = farve
vr = vrang

r = ret
rts = retsiden
vrs = vrangsiden
sm = sammen
arb = arbejdet

flg. = følgende
rk = række
stm = stangmaske
lm = luftmaske
km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske
fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Dominique Sudre