

GOMITOLO NO. 11

FILATI

Modell 26

VIRKAD PLAID



VIRKAD PLAID

Storlek ca 90 x 140 cm

Material: Lana Grossa-kvalitet „Gomitolo Sole“ (58 % viskos, 42 % bomull, löplängd = ca 760 m/200 g): 3 nystan = ca **600 g** pink/rosa/orange/majsgul/beige/himmelsblå (**färg926**) och „Bella“ (35 % bomull, 30 % nylon, 25 % alpaca (baby), 10 % ren ny ull (merino), löplängd = ca 250 m/25 g): 9 nystan = ca **225 g** aprikos (**färg 6**); virknål nr. 5.

Plaiden virkas med dubbla trådar, 1 tråd av varje garnkvalitet.


Förklaringar:

Virkmönster: Virka runt enl virkdiagram. Talen anger början av omg.

Stickfasthet: 22 m och 20 varv virkmönster med dubbla trådar och stickor nr. 5 = 10 x 10 cm.

Beskrivning: 199 luft-m plus 2 luft-m, som ersättning av 1. m i 1. varv, med dubbla trådar och stickor nr. 5, och virka efter virkmönster. Avsluta arb innan sista nystanet tar slut och fäst alla trådar så osynligt som möjligt.

Virkmönster



Teckenförklaring:

• = 1 luft-m
| = 1 fast-m

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med Beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickoras/nålarnas grovlek (1/2 till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans · **st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrm** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **luftm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska